



REDOIL



EELQMS

EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

Data di prima emissione
19/11/2021

Rev. N°4 del 01/07/2024

SCHEDA TECNICA

ATF FLUITRONIC DSG 8 SPEED

SPECIFICHE

VW ATF DSG G-060-162 VW G 055 162 LIFEGUARDFLUID 8/9 HONDA ATF TYPE 3.0/3.1
MB 236.82 ZF LGF-8/9 ZF TE ML 11 NISSAN MATIC-R FIAT 9,55550-AV5 JEEP ATF LGF8
MOPAR 68157995AB 68218925AA LAND ROVER LR023288/LR023289
BMW 8322289720/83222305398/83222152426

DESCRIZIONE TECNICA

Special formulation developed through the use of an innovative performance package, specific for Direct Shift Gearbox (DSG), gives the fluid an extraordinary thermo-oxidative resistance that allows to extend the intervals between oil changes and ensures maximum protection of the teeth, synchronizer gears and the entire transmission system.

The use of this product ensures:

Exceptional friction control

Reduction in consumption

Very high thermal and oxidative stability

Maximum wear resistance

Maximum compatibility with the materials used in these systems

Low pour point

Immediate response of controls even at low temperatures

Maximum detergent action

Maximum anti-foam action High anti-corrosion and anti-rust properties

For further details, contact the technical office

Via Boscofangone, Zona industriale ASI

80035 – NOLA (NA) – ITALIA

Tel: 081 3151396/97

Fax: 081 3151605

Web: www.siralspa.it

laboratorio@siralspa.it



Responsabile di laboratorio



REDOIL



SCHEDA TECNICA

ATF FLUITRONIC DSG 8 SPEED

Caratteristiche Tipiche

Proprietà	Unità	Metodo	Valori Medi
Colore	-	Visivo	Verde
Aspetto	-	Visivo	limpido
Densità	Kg/dm3	ASTMD7042	0,852
Viscosità 40° C	cSt	ASTMD445	31,4
Viscosità 100° C	cSt	ASTMD445	6,1
Indice di viscosità	-	ASTMD2270	145
Flash Point	°C	ASTMD92	218
Punto di congelamento	°C	ASTMD97	-46

MODALITA' D'USO

Use according to the recommendations in the use and maintenance manual provided by the manufacturer. Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and at temperatures no higher than 60°C.

SICUREZZA E AMBIENTE

Utilizzare in conformità alle raccomandazioni fornite nella Scheda di Sicurezza

Informazioni aggiuntive su MSDS



Via Boscofangone, Zona industriale ASI
80035 – NOLA (NA) – ITALIA
Tel: 081 3151396/97
Fax: 081 3151605
Web: www.siralspa.it
laboratorio@siralspa.it

Responsabile di laboratorio